Fonctionnement

Une fois la portière ouverte, l'XL-SEAT se déplie et effectue un mouvement motorisé vers le haut ou vers le bas, vous permettant d'accéder plus facilement au siège du véhicule. En cours de transfert, le bras rétractable peut être utilisé pour assurer votre équilibre et votre sécurité.

Caractéristiques

- Utilise le siège d'origine du véhicule
- Réglages du siège tous fonctionnels
- Dossier complètement inclinable
- Planche de transfert amovible pour faciliter l'accès aux autres utilisateurs
- Bras de sécurité rétractable

Fiche technique

- Capacité maximale de 275 livres
- Dimensions de la planche de transfert : 40 cm X 43 cm (15 ³/₄ po X 17 po)
- L'XL-SEAT descend jusqu'au niveau du plancher du véhicule et peut être arrêté à n'importe quelle position, selon vos besoins
- La planche de transfert est légèrement coussinée et recouverte de vinyle pour faciliter le transfert

Installation

L'XL-SEAT s'installe du côté conducteur et passager avant dans les mini-fourgonnettes, les camionnettes, les VUS et quelques multi-segments, sans modification structurale au véhicule.

Son style compact et audacieux, sa facilité d'utilisation et son confort font du XL-SEAT votre premier choix en matière d'équipement de mobilité.



























Options

Nous offrons deux solutions pour l'embarquement de votre fauteuil roulant par la porte coulissante de votre véhicule : le HI-LIFT ou le SPEEDY-LIFT.

HI-LIFT Treuil de chargement pour fauteuil roulant

Le **HI-LIF-T** a été spécialement conçu pour travailler de pair avec l'XL-SEAT.

Caractéristiques

- Fonctionnalités de soulèvement et d'abaissement complètement motorisées
- Mécanisme pivotant motorisé
- Conception compacte

Spécifications

- Capacité maximale de 75 livres
- Conçu pour les fauteuils roulants manuels

Étant donné la vaste gamme d'équipements de mobilité offerte sur le marché, contactez votre distributeur local pour obtenir la liste des produits qui sont disponibles et adéquats pour vous et votre véhicule.

Sécurité -

La sécurité de nos clients est notre priorité. C'est pourquoi nos produits passent par un processus de certification rigoureux, incluant différents tests tels que les tests d'impact, de cycle et de charge. Nous sommes fiers d'offrir une gamme de produits qui surpasse les normes de l'industrie.

Distributeur:

QUALITÉ MOBILITÉ ÉQUIPEMENT

145, DAMASE-BRETON | SAINT-LAMBERT, QC, GOS 2W0

SF 866 641 0419 | F 418 889 9838 | T 418 889 0419

www.adaptsolutions.com





XL-SEAT Planche de transfert motorisée

